

標準構成品

本体
垂球セット
六角レンチ
調整ピン
取扱説明書
ケース



オプション



オートレベルAPシリーズは平面・球面のどちらの三脚も使用できます。球面三脚と組み合わせた場合、傾斜地でも整準が容易に素早く行えます。

TR-6 球面脚頭

TS-80 平面脚頭



TR-6

TS-80



仕様表

型番		AP-226	AP-230
望遠鏡	倍率	26×	30×
	有効系	30mm	
	分解力	3.5"	3"
	視界	1° 20'	
	最短視準距離	0.3m	
	スタジア乗数	100	
精度	スタジア加数	0	
	1km往復標準偏差	±1.5mm	
自動補正装置	補正範囲	±15'	
	方式	マグネット	
円形気泡管	感度	8' / 2mm	
水平分度	最小目盛	1°	
	読み取り方式	指標読み	
防塵・防水性能		IP55	
照準器		光学式照準器	
整準装置		三つネジ	
寸法/質量	本体	幅130mm×奥行200mm×高さ140mm/1.3kg	
	ケース	幅220mm×奥行325mm×高さ200mm/1.3kg	

型番	AP-226	AP-230
標準価格	オープン	

※このカタログに記載された製品は、取扱説明書をお読みによりご理解された上で、正しくご使用ください。

※このカタログに記載の仕様・構成・外観等は予告なく変更することがあります。

※製品の色及び写真は印刷物の為、実際の色とは若干異なることがあります。

※このカタログに記載のはめ込み画像などはイメージです。

※このカタログ上で使用および表示されている商標「PENTAX」またはその他のペンタックス製品の商品名は、

HOYA株式会社から使用許諾を受けております。

※その他記載されている会社名及び商品名、ロゴなどは各社の商標または登録商標です。

※無断転載及び模写を禁じます。

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association
このマークは、日本測量機器工業会会員のシンボルマークであり、日本測量機器工業会の取扱いマークです。

カタログ No.436

取 扱 店

PENTAX 測量機

TI アサヒ株式会社

ISO9001:2015 認証取得

WEB サイトはこちらから

<http://www.pentaxsurveying.com/>



本 社 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野 4-3-4 TEL.048-793-0008(代)

国内営業グループ 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野 4-3-4 TEL.048-793-0018

大 阪 出 張 所 TEL.06-6152-1282

福 岡 出 張 所 〒819-0166 福岡県福岡市西区横浜 1-25-27-202 TEL.092-806-7685

PENTAX

オートレベル

AP-226 (26 ×)

AP-230 (30 ×)



オートレベルAPシリーズ

あらゆる現場に対応！倍率の異なる2機種をラインナップ

高精度・コンパクト・使いやすい

30倍

AP-230

26倍

AP-226

明るくシャープな
対物レンズ

光学式照準器

全周方向回転の
微動ツマミ

360°分度目盛盤

直角出しに便利な分度盤

一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。

全周微動ツマミ

クランプレスの方向微動ツマミは、全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。

光学式照準器を採用

見やすい光学式照準器(コリメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。

1.3kgと軽量で、堅牢な金属ボディ

ボディの材質は頑丈で、軽量なアルミダイキャストを採用しています。本体は1.3kgと軽量なため、機能的で現場の作業に最適です。

高精度の自動補正装置

当社の自動補正装置は、道路等の振動の多い測量現場でも安定した測定精度が得られ、確実、迅速な測量を行うことができます。



扱いやすく、すっきりと洗練されたボディ

IP55

安心の防塵・防水性能

いかなる方向からの
水の浸入もブロックします



目標を素早く視準！



工事測量のあらゆる現場に対応します



本体を三脚に設置した状態での持ち運びは、機械にダメージを与える原因となりますのでご注意ください。